



Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
ber 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
ber 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
ber 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
ber 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

						Maßstab / scale	Oberfl. Behandlung / surface treatment
						Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items	
				Datum / Date		Name	
				26.09.2005		RAM	
				Geprüft approved			
						Benennung / designation	
						5AC800.EXT2-01	
						Abmessungen / Dimensions	
						Materialnummer - Revision / material number - revision	
						Blatt / sheet	
						Bl. /sh.	
Rev.	Aenderung / changes	Datum / Date	Name	Urspr.	Werkstueckkante / edge of workpieces DIN ISO 13715 (DIN 6784)		Format: A3

