

# 8TB3102.201C-11

## 1 Bestelldaten


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	<b>Klemmen</b>	
8TB3102.201C-11	Schraubklemme 2-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung C: 10	

Tabelle 1: 8TB3102.201C-11 - Bestelldaten

## 2 Technische Daten

Bestellnummer	8TB3102.201C-11	
<b>Feldklemme</b>		
Anmerkung	Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung C: 10 einreihig	
Anzahl der Pole	2	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)	
Codierung	C	
Rastermaß	7,62 mm	
Abisolierlänge	10 mm	
Anschlussquerschnitt		
AWG-Leiter	AWG 24 bis 8	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,25 bis 4 mm <sup>2</sup>	
eindrätig	0,2 bis 6 mm <sup>2</sup>	
feindrätig	0,2 bis 4 mm <sup>2</sup>	
mit Aderendhülse	0,25 bis 6 mm <sup>2</sup>	
Anzugsmoment	0,7 bis 0,8 Nm	
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Nennspannung	1000 V (IEC) / 600 V (UL)	
Nennstrom	41 A (IEC/UL)	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Abmessungen		
Breite	15,2 mm	
Höhe	19,7 mm	
Tiefe	35,3 mm	
Gewicht	9,4 g	

Tabelle 2: 8TB3102.201C-11 - Technische Daten