



Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
ber 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
ber 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
ber 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
ber 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

				Maßstab / scale Werkstoff, Halbzeug / material, half-finished items	
				Benennung / designation 5AC800.EXT1-00 Abmessungen / Dimensions	
				Materialnummer - Revision / material number - revision Blatt / sheet	
				Bl. /sh.	
Rev.	Aenderung / changes	Datum / Date	Name	Urspr.	Format: A3
					Werkstueckkante / edge of workpieces DIN ISO 13715 (DIN 6784)



Datum / Date: 26.09.2005
 Name: RAM
 Bearbeiter designer
 Geprüft approved