


Information:

Das Maß "A" ist vom verwendeten Kühlkörper abhängig!

Bestellnummer	Angabe in mm
5AC801.HS00-00	12,8
5AC801.HS00-01	28
5AC801.HS00-02	12,8

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400	± 0,5 mm
über 400 bis 1000	± 0,8 mm



						Maßstab		Oberfl. Behandlung	
						Werkstoff, Halbzeug			
				Datum		Name		Benennung	
				Bearb. 05.10.2010		RAM		5PC810.SX03-00	
				Gepr. .		.		Abmessungen / Dimensions	
				Norm .		.		Materialnummer - Revision	
								Blatt	
								Bl.	
Rev.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	.	Werkstueckkante DIN 6784		Format: A3 Querformat	

