



Information:
Das Maß "A" ist vom verwendeten Kühlkörper abhängig!

Bestellnummer	Angabe in mm
5AC801.HS00-00	12,8
5AC801.HS00-01	28

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400	± 0,5 mm
über 400 bis 1000	± 0,8 mm

						Maßstab	Oberfl. Behandlung
						Werkstoff, Halbzeug	
				Datum		Name	
				Bearb. 09.05.2008		RAM	
				Gepr.			
				Norm			
						Benennung	
						5PC810.SX02-00	
						Abmessungen / Dimensions	
						Materialnummer - Revision	
						Blatt	
						Bl.	
Rev.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	.	Werkstueckkante DIN 6784	
						Format: A3 Querformat	

